

Lineamientos de operación del equipo

Impresora 3D uPrint SE Plus


Para hacer uso de este equipo, es necesario seguir las siguientes recomendaciones:



Bata industrial de manga larga



Guantes antiestáticos



No usar accesorios



Cabello recogido

Consideraciones para el desarrollo de archivos digitales:

- 1 Volumen máximo de fabricación: 203x203x152 mm.
- 2 Este equipo es compatible con archivos tridimensionales en formato OBJ y STL.
- 3 Unidades de modelado: pulgadas o milímetros.
- 4 Dimensiones y separaciones mínimas de fabricación: 1mm.
- 5 Se recomienda verificar la orientación de caras y corroborar superficies completamente cerradas en todos los modelos.

Materiales compatibles:

- 1 ABS plus
- 2 SR-100 Soluble Support

Restricciones de operación:

- 1 Este equipo requiere de capacitación previa y supervisión del personal de laboratorios.
- 2 No coloque objetos (sólidos o líquidos) sobre el equipo o su periferia, ya que esto puede dañar o dificultar su correcto funcionamiento.
- 3 No abra ninguna de las compuertas, ni intente acceder al interior del equipo una vez ejecutada la orden de impresión.